


IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
----------------	-----	--

Strømforbruk	[mA]	< 50,00
--------------	------	---------

Sensorforsyning US

Merkestrøm pr. port	[A]	0,10
---------------------	-----	------

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 8
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	8; (4 x 2)
---------------------------	------------

Input krets av digitale innganger	PNP
-----------------------------------	-----

Sensortilførsel av inngangene	IO-Link
-------------------------------	---------

Begrensing for inngangsstrøm	[mA]	15,00
------------------------------	------	-------

Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00...10,00
-------------------	------	--------------

Inngangsstrøm lav	[mA]	0,00...2,00
-------------------	------	-------------



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Koblingsnivå høyt	[V]	> 11,00	
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja	
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID	
	default	554	
IO-Link Device			
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler		1.1	
SDCI standard		IEC 61131-9	
SIO modus		nei	
Prosessdata analog		1,00	
Behandle data binær		12,00	
Min. prosess syklus tid	[ms]	2,90	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00	
Beskyttelse		IP 67	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)		6P	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
Mekaniske data			
Vekt	[g]	300,00	
Materialer		PA; Stikkontakter: messing forniklet; O-ring: FKM	
Tetningsmateriale		FKM	
Displayer/driftselementer			
Display	drift	LED, grønn	
	feil	LED, rød	
	Funksjon	LED, gul	
Tilbehør			
Tilbehør (valgfritt)		Hylse i rustfritt stål, for installasjon ved mye mekanisk slitasje, E70402	
Merknader			
Merknader		For bruk i NFPA 79 programmer bare	
		Enheten skal brukes i henhold til IO-Link-spesifikasjon V1.1.2.	
		Maksimal lengde for IO-Link-kabelen er 20 m.	
Antall i forpakning		1,00 stk.	



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektrisk tilkobling - IO-Link

Koblinger: M12; koding: A



1	UB +
2	ikke brukt
3	UB -
4	IO-Link

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM



	Innganger X1.0...X1.3
1	Sensor forsyning +24 V
2	IN 2
3	Sensor forsyning 0 V
4	IN 1
5	ikke brukt