


IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
----------------	-----	--

Strømforbruk	[mA]	50,00
--------------	------	-------

Sensorforsyning US

Merkestrøm pr. port	[A]	0,10
---------------------	-----	------

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4	
Input krets av digitale innganger	PNP	
Begrensing for inngangsstrøm	[mA]	15,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt	[V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
-------------------------------	---------



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		default	789
IO-Link Device			
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler		1.1	
SDCI standard		IEC 61131-9	
SIO modus		nei	
Behandle data binær		32,00	
Min. prosess syklus tid [ms]		2,90	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...70,00	
Lagringstemperatur [°C]		-25,00...85,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]		90,00; (ikke kondenserende)	
Beskyttelse		IP 67	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)		6P	
Kjemiske medier		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Mekaniske data			
Vekt [g]		105,50	
Materialer		PBT; Stikkontakter: messing forniklet; O-ring: FKM	
Tetningsmateriale		FKM	
Displayer/driftselementer			
Display		drift	LED, grønn
		feil	LED, rød
		Funksjon	LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres		panel for merking	
		Beskyttende hetter: 2	
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M8, E73005	
Merknader			
Merknader		For bruk i NFPA 79 programmer bare	
		Enheten skal brukes i henhold til IO-Link-spesifikasjon V1.1.2.	
		Maksimal lengde for IO-Link-kabelen er 20 m.	
Antall i forpakning		1,00 stk.	



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Elektrisk tilkobling - IO-Link


Koblinger: 1 x M12; koding: A



	IO-Link
1	L +
2	ikke brukt
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Elektrisk tilkobling - Innganger

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Forsegling: FKM



	Innganger X1.0...X1.3
1	Sensor forsyning +24 V
3	Sensor forsyning -
4	datainntasting