


Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-YPKG



1 potensiometer



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 80,00

Applikasjon

Applikasjon	enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	10,00...36,00
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Totalt antall utganger	1
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Senseområde justerbar	nei
Driftsavstand [mm]	0,00...8,10

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	5,00...3 600,00
------------------------------	-----------------



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-YPKG

Måleprinsipp	induktiv	
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30	
Hysteres	[X01]	10,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	5,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	18 000,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	multiturn potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67	
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	656,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	283,58
Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 80,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	messing spesielt belegg; PA; TPE-U	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	




Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-YPKG

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå