

DN3012





Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN4012

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 potensiometer



Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00...28,00
Beskyttelsesklasse		I; (IEC 61140)
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	1 000,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 1 000,00
Utgangsspenning	[V]	justerbar
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	5,00
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[mV]	50,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,90
Ekstern inngangsbeskyttelse		10 A; B



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Underbelastning [W/K]	3% / K (> 60° C)
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms]	205,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Driftssikkerhet for DC OK-signalet	30 V DC (< 1 A)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaniske data

Vekt [g]	0,99
Type montering	spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 20 mm)
Dimensjoner [mm]	129,00 x 50,00 x 136,00
Materialer	AlMg3; stålplate; PC

Displayer/driftselementer

Display	DC ok	1 x LED, grønn
	overbelastning	1 x LED, rød


Merknader

Merknader	utgangsspenning ifølge SELV, PELV
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling



1: primær
2: sekundær