


ANT435



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIDUS03



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC; (leveres kun via DTE10x-evalueringsenhet (i henhold til EN 60950-1))
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	160,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	120,00
Avstand til ID-brikken [mm]	≤ 45

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x
-------------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, kontinuerlig)
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]	175,80
Hus	sylindrisk



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIDUS03

Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 70,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør


Varer som leveres	mutt 2 x M30 x 1,5
-------------------	--------------------

Merknader

Merknader	Singapore Ikke godkjent for drift, kun for eksport
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

