


ANT512



RFID-lese-/skrivehode LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED gul
- 2 LED grønn



Applikasjon			
Applikasjon		deteksjon av objekter på transportutstyr	
Radiogodkjenning for		USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Taiwan; India; Sør-Korea; Singapore; Malaysia; Storbritannia; New Zealand	
Merknad om radiogodkjenning		Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".	
Elektriske data			
Driftsspenning	[V]	24,00 DC	
Strømforbruk	[mA]	< 50,00	
Beskyttelsesklasse		III	
Arbeidsfrekvens	[MHz]	0,125	
Deteksjonsområde			
Rejsehastighet	[m/s]	< 0,50	
Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	400,00	
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	400,00	
Avstand til ID-brikken	[mm]	lese	: ≤ 60 (statisk)
		skrive	: ≤ 55 (statisk)
		referansekode	: E80360



RFID-lese-/skrivehode LF

DTRLF MCRWIDUS01

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[ANN]	536,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	185,00
Hus	rektangulær	
Sensorflate	5 posisjoner valgbar	
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 40,00 x 54,00
Materialer	hus: PA; metaldeler: rustfritt stål:	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul
Merknader		
Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A		
		



RFID-lese-/skrivehode LF

DTRLF MCRWIDUS01

Tilkobling

