


ANT600



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED driftsstatus
- 2 LED bar skjerm
- 3 Monteringsgjenger: M4 maks. innføringsdybde: 15 mm



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; Malaysia; Brasil; Canada; Mexico; New Zealand; Sør-Korea; USA; Vietnam
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC; (leveres kun via DTE10x-evalueringsenhet)
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	400,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	600,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til ID-brikken E80384 : < 190
	refereres til et ISO-kort E80407 : < 230

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x
-------------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

ANT600



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF HLRWIDUS03

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / bump
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enkeltstøt
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
UI godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data		
Vekt	[g]	450,00
Dimensjoner	[mm]	120,00 x 50,00 x 113,00
Materialer		PBT; PC; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	4 x LED bar skjerm, gul signalstyrke ID-brikke

Merknader	
Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

