




Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/110VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 110,00
Nominell spenning DC [V]	24,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	5,00...5 000,00
------------------------------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet [X01]	1,00



Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/110VAC

Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 40	
Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinne monterer	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

