


DTM425



RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og CANopen-protokoll

DTMHF GNRWCOUS03



Applikasjon

Radiogodkjenning for

USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina;
Taiwan; India; Singapore; Ukraina; Brasil; Argentina

Merknad om
radiogodkjenning

Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet
2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]

9,00...32,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Beskyttelsesklasse

III

Arbeidsfrekvens [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode
foran [mm]

180,00

Avstand skrive/lesehode side [mm]

65,00

Avstand til ID-brikken [mm]

≤ 40

Grensesnitt

Grensesnitt for
kommunikasjon

CAN

CAN

Protokoll

CANopen

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...85,00

Lagringstemperatur [°C]

-40,00...85,00

Beskyttelse

IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / repeterende

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / ikke repeterende

Vibrasjonsmotstand

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF

[ANN]

477,00



RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og CANopen-protokoll

DTMHF GNRWCOUS03

Mekaniske data		
Vekt	[g]	141,50
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 70,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI

Displayer/driftselementer		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grønn lys
	Operational Mode	1 x LED, grønn blinkende
	feil	1 x LED, rød blinkende
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul lys

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	ikke brukt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L