




RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J 1939-protokoll

DTMHF GNRWCJUS03



Applikasjon

Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	9,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	180,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	65,00
Avstand til ID-brikken [mm]	≤ 40

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	CAN
CAN	
Protokoll	J1939

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN]		477,00

Mekaniske data

Vekt [g]	139,50
----------	--------



RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J
1939-protokoll

DTMHF GNRWCJUS03


Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 70,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	hus: rustfritt stål.; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI	

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	CAN-kommunikasjon	1 x LED, rød
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Merknader	
Merknader	Singapore Ikke godkjent for drift, kun for eksport
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	ikke brukt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L