



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

**Applikasjon**

Applikasjon evaluering av pulssekvenser med særskilte krav om funksjon og teknologi

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall reléutganger: 1

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde	[Imp/min]	3,00...3 000,00
--------------------	-----------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet	[X01]	1,00

Responstid

Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...30,00
----------------------	-----	--------------



Evalueringseenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/RESET

Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Mekaniske data		
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader	*) spesialdesign	
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		