


DTC510



RFID-lese-/skrivehode HF

DTCHF MCRWCOUS03



Applikasjon

Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Taiwan; India; Singapore; Kina; Sør-Korea; Israel
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	9,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand til ID-brikken [mm]	≤ 60
-----------------------------	------

Grensesnitt


Grensesnitt for kommunikasjon	CAN
CAN	
Protokoll	CANopen

DTC510



RFID-lese-/skrivehode HF

DTCHF MCRWCOUS03

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mekaniske data		
Vekt	[g]	180,00
Hus		rektangulær
Sensorflate		5 posisjoner valgbar
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 40,00 x 54,00
Materialer		hus: PA; metalleder: rustfritt stål:
Displayer/driftselementer		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grønn lys
	Operational Mode	1 x LED, grønn blinkende
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul lys
	feil	1 x LED, rød blinkende
Merknader		
Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A		
		
1	ikke brukt	
2	U+	
3	jording	
4	CAN_H	
5	CAN_L	