

Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/WINDOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 230,00
Nominell spenning DC [V]	24,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 2
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	2
Kontaktklassifisering	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	20,00...200,00
------------------------------	----------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [X01]	> 5,00
Merk på hysteres	reparet



Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/WINDOW

Repeterbarhet	[X01]	1,00	
Responstid			
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00	
Programvare / programmering			
Justering av koblingspunkt		fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00	
Beskyttelse		IP 40	
Beskyttelsesterminaler		IP 20	
Mekaniske data			
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00	
Materialer		plast	
Displayer/driftselementer			
Display	inngangssignal		1 x LED, gul
	koblingsstatus		1 x LED, rød
Elektrisk tilkobling			
Tilkobling			