


DTE914



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWETUS04



- 1 LED driftsstatus
- 2 LED bar skjerm feltbuss-grensesnitt
- 3 Monteringsgjenger M4 maks. innførsdybde 15mm

Applikasjon

Radiogodkjenning for

Kina

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk	[mA]	500,00
Strømforbruk	[W]	8,60
Beskyttelsesklasse		III
Arbeidsfrekvens	[MHz]	920,5...924,5
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Overføringsstrøm EIRP	[mW]	200,00; (maksimal: 250 mW)

Utganger

Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	100,00; (max.)
---------------------------------------	------	----------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet
-------------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Protokoll	TCP/IP
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 192.168.0.79 delnettverksmaske: 255.255.255.0 gatewayens IP-adresse: 192.168.0.100
Brukstype	parameterinnstilling; dataoverføring


Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...55,00
Merknad om omgivelsestemperatur		med grunnplate og kjøleelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFA HLRWETUS04

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / bump
		50 g (11 ms) / enkeltstøt
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	691,15
Dimensjoner	[mm]	113,00 x 118,60 x 50,00
Materialer	hus: aluminium; PBT / PC; rustfritt stål:	
Displayer/driftselementer		
Display	strømforsyning	1 x LED, grønn
	LED bar skjerm	4 x LED, gul signalstyrke ID-brikke
	Status	2 x LED, grønn/rød feltbuss-grensesnitt
	Status	2 x LED, grønn/gul Ethernet
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Ethernet		
Koblinger: 2 x M12; koding: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk tilkobling - strømforsyning		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		
PWR		
1	L+	
2	digital inn- / utgang 2	
3	L-	
4	digital inn- / utgang 1	
5	ikke brukt	