



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DD2503

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne monterer
-----	-----------------------------

Applikasjon

Applikasjon	pulsevalueringssystem med mikroprosessor for frekvens; rotasjonshastighet; hastighet; pulser og maskinsykluser
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Strømforbruk	[W]	3,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1; Antall reléutganger: 2
------------------------------	--

Utganger

Antall reléutganger	2
Kontaktclassifisering	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Antall analoge utganger	1
Analog strøm utgang	[mA] 4,00...20,00
Maks. last	[Ω] 500,00



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde Hz	[Hz]	0,10...1 000,00
Innstillingsområde	[Imp/min]	1,00...60 000,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	75,00
Beskyttelse		IP 50
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,37
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
		LCD-skjerm
Merknader		
Merknader		Enheten overholder overspenningskategori II; forurensingsgrad 2
Elektrisk tilkobling		
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm ²		
1	DC forsyningsspenning (L-)	
2	DC forsyningsspenning (L+)	
3	nåværende forsyning transistor utganger (L+)	
4	sensor-signal pnp	
5	DC Sensor forsyning (L+)	
6	DC Sensor forsyning (L-)	
7	AC forsyningsspenning	
8	AC forsyningsspenning	
9	ikke brukt	
10	sensor-signal npn	
11	ikke brukt	
12	ikke brukt	
13	relé 1 vanlig	
14	relé 1 normalt åpen	
15	relé 1 normalt lukket	
16	transistor utgang 1 pnp	
17	tilbakestille 1 pnp	
18	tilbakestille 2 pnp	
19	relé 2 vanlig	
20	relé 2 normalt åpen	
21	relé 2 normalt lukket	
22	analog utgang (+)	
23	analog utgang (-)	
24	transistor utgang 2 pnp	