

Elektronisk automatsikring

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 panel for merking
- 2 trykknapp av/på/tilbakestilling status LED 2
- 3 trykknapp av/på/tilbakestilling status LED 1
- 4 push-in-terminaler Utganger 1/2



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	til SELV/PELV ; "forsyningsklasse 2" ifølge UR
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Inngangsspenning DC	[V]	19,20...30,00
Beskyttelsesklasse		III
Nettsvikt-bufrestid (nominell spenning 24 V DC)	[ms]	10,00
Hvilestrøm	[mA]	8,00
Antall kanaler		2
Nominell strøm	[A]	4,00
Nominell strøm (Fail Safe Element)	[A]	4,00

Utganger

Lastkapasitet, total	[mF]	15,00
----------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse		IP 20; (på forsiden)
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-3	stråling av interferens
	EN 61000-6-2	immunitet

Mekaniske data

Vekt	[g]	72,50
------	-----	-------



Elektronisk automatsikring

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Dimensjoner [mm] 80,00 x 12,50 x 98,50

Displayer/driftselementer


Display	Status	2 x LED, rød/grønn/oransje
Driftselementer	2 x	trykknapp

Elektrisk tilkobling

push-in-terminaler:


kontakt-arm/list:

Tilkobling



Diagrammer og grafer

utgangskaraktistikk



utløserkaraktistikk