





Applikasjon		
Applikasjon		for opptil 4 lese-/skrivehoder type ANT41x/ANT51x
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 3 000,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 4
Utganger		
Antall digitale utganger		4
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	500,00; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Transmisjonstandard		10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll		MQTT JSON
Brukstype		dataoverføring; parameterinnstilling
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse		IP 67



RFID-evalueringsenhet LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	395,90
Dimensjoner	[mm]	115,00 x 46,20 x 85,00
Materialer	øvre del: PA Grivory GV5H oransje; øvre del: TPE; nedere del: GD-ALSi12	
Displayer/driftselementer		
Display	strømforsyning	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rød/grønn
	Ethernet	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
	Innganger / utganger	1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttelseshette: M12, E73004	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Ethernet		
Koblinger: 2 x M12; koding: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling		
Koblinger: 4 x M12; koding: A		
		



RFID-evalueringseenhet LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.