




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GBRWIOUS03



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	100,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	60,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI ≤ 16

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Device Identification
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A
Støttede DeviceIDs	Type drift DeviceID default 967

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GBRWIOUS03

Beskyttelse	IP 67; IP 69K
-------------	---------------

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data

Vekt	[g]	110,30
Hus		syndrisk
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 50,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres	mutt 2 x M18 x 1
-------------------	------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

