




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF IBRWIOUS03



Applikasjon			
Applikasjon		deteksjon av objekter på transportutstyr	
Radiogodkjenning for		USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; India	
Merknad om radiogodkjenning		Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".	
Elektriske data			
Driftsspenning	[V]	19,20...28,80 DC	
Strømforbruk	[mA]	< 50,00	
Beskyttelsesklasse		III	
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Deteksjonsområde			
Avstand til ID-brikken	[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI	≤ 30
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link	
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler		1.1	
Profiler		Smart Sensor: Device Identification	
SIO modus		nei	
Nødvendig hovedporttype		A	
Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		default	967
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67; IP 69K	



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF IBRWIOUS03

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data	
Vekt [g]	197,50
Hus	sylindrisk
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 70,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS


Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør	
Varer som leveres	mutt 2 x M30 x 1,5

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

