




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 Sensorflate



Applikasjon			
Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr		
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Malaysia; Brasil; Mexico; New Zealand; Sør-Korea; Vietnam		
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".		
Elektriske data			
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC	
Strømforbruk	[mA]	< 60,00	
Beskyttelsesklasse		III	
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Deteksjonsområde			
Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	170,00	
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	160,00	
Avstand til ID-brikken	[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : og antenne installert på metall, I-CODE SLI	≤ 32
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Links fordeler	1.1		
SDCI standard	IEC 61131-9		
Profiler	Smart Sensor: Device Identification		
SIO modus	nei		
Nødvendig hovedporttype	A		
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID	
	default	967	



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vekt	[g]	77,50
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPU; rustfritt stål:
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03

Tilkobling

