




Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DGA4012-WPKG/US



- 1 LED 3 x
- 2 innstillingsknapp



Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 68,00
Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Applikasjon		evaluering av roterende og lineære bevegelser med hensyn til underspeed; blokkere
Elektriske data		
Nominell spenning DC	[V]	10,00...36,00
Strømforbruk	[mA]	< 15,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00; (Puls utgang: 15)
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Senseområde justerbar		nei



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking


DGA4012-WPKG/US

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	3,00...6 000,00
Måleprinsipp		induktiv
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,80 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	10,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,00...15,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	18 000,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		Lær funksjon
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	1 031,00
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vekt	[g]	67,50
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 68,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	35,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
		

Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DGA4012-WPKG/US

Tilkobling



- 2: Puls utgang pulssekvens tilsvarende dempningsfrekvens
4: Koblingsutgang justerbar