




Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DGA3012-WPKG/US/3D

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DI602A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 LED 3 x
2 innstillingsknapp



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 68,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	evaluering av roterende og lineære bevegelser med hensyn til underspeed; blokkere

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	10,00...36,00
Strømforbruk [mA]	< 15,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (ved bruk utenfor farlige områder: 250; Puls utgang: 15)
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DGA3012-WPKG/US/3D

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Senseområde justerbar		nei
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	3,00...6 000,00
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	10,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,00...15,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	18 000,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		Lær funksjon
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...50,00
Merknad om omgivelsestemperatur		ved bruk utenfor farlige områder: -20...60 °C
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
ATEX-merking		II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***)
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,17
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 68,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Støtbeskyttelseshus låsemuttere:: 2
Elektrisk tilkobling		


Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DGA3012-WPKG/US/3D

Tilkobling



- 1: L+
- 2: Puls utgang pulssekvens tilsvare dempningsfrekvens
- 3: L-
- 4: Koblingsutgang justerbar