




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 Sensorflate



Applikasjon		
Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr	
Radiogodkjenning for	EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; USA; Canada; Malaysia; Brasil; Mexico; New Zealand; Sør-Korea; Vietnam	
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 60,00
Beskyttelsesklasse		III
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693
Deteksjonsområde		
Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	170,00
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	160,00
Avstand til ID-brikken	[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : og antenne installert på metall, I-CODE SLI
		≤ 32
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Device Identification	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	967



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vekt	[g]	88,50
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPU; rustfritt stål:
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		

RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIOUS03

Elektrisk tilkobling - Kabel

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilkobling

