




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF HLRWIOUS03



- 1 LED driftsstatus
 2 LED bar skjerm
 3 Monteringsgjenger: M4 maks. innføringsdybde: 15 mm



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; USA; Canada
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	400,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	600,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til ID-brikken E80384 : < 190
	refereres til et ISO-kort E80407 : < 230

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Device Identification
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF HLRWIOUS03

Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	967

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / bump
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enkeltstøt
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz


Mekaniske data		
Vekt	[g]	456,00
Dimensjoner	[mm]	120,00 x 50,00 x 113,00
Materialer		PBT; PC; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	4 x LED bar skjerm, gul signalstyrke ID-brikke

Merknader		
Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

