


DSU100



IO-Link-dataminne

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Applikasjon

Applikasjon datalagring via IO-Link

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Minnestørrelse [bit]	1 042 432,00
Minnetype	FRAM
Maks. lesesykluser	ubegrenset
Maks. lesesykluser	ubegrenset

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Device Identification	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1423

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende



IO-Link-dataminne

DSU____KQRWIOUS03

Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UI godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data

Vekt	[g]	59,80
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPU; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	Minnetilgang	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

