


RFID-lese-/skrivehode med CAN

DTMHF GBRWCODC03



Applikasjon

Radiogodkjenning for

USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore

Merknad om
radiogodkjenningListen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet
2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]

9,00...32,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Beskyttelsesklasse

III

Arbeidsfrekvens [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand til ID-brikken [mm]

≤ 15

Grensesnitt

Grensesnitt for
kommunikasjon

CAN

CAN

Protokoll

CANopen

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...85,00

Lagringstemperatur [°C]

-40,00...85,00

Beskyttelse

IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / repeterende

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / ikke repeterende

Vibrasjonsmotstand

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF [ANN]

506,00



RFID-lese-/skrivehode med CAN

DTMHF GBRWCODC03

Mekaniske data		
Vekt	[g]	120,50
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 58,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS; Kabelplugger: PUR
Tiltrekkingmoment	[Nm]	< 25,00
Displayer/driftselementer		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grønn lys
	Operational Mode	1 x LED, grønn blinkende
	feil	1 x LED, rød blinkende
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul lys
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	