




RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og CANopen-protokoll

DTMHF IBRWCOUS03



Applikasjon

Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; Brasil
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	9,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	120,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	60,00
Avstand til ID-brikken [mm]	≤ 30

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	CAN
CAN	
Protokoll	CANopen

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN]		477,00



RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og CANopen-protokoll

DTMHF IBRWCOUS03

Mekaniske data		
Vekt	[g]	198,50
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 70,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI

Displayer/driftselementer		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grønn lys
	Operational Mode	1 x LED, grønn blinkende
	feil	1 x LED, rød blinkende
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul lys

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	ikke brukt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L