


RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J1939-protokoll

DTMHF INRWCJUS03



Applikasjon

Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	9,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beskyttelsesklasse		III
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	200,00
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	100,00
Avstand til ID-brikken	[mm]	≤ 55

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	CAN
-------------------------------	-----

CAN

Protokoll	J1939
-----------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN]	475,00	



RFID-lese-/skrivehode med CAN-grensesnitt og SAE J 1939-protokoll

DTMHF INRWCJUS03

Mekaniske data

Vekt	[g]	199,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 70,00
Gjengetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI

Displayer/driftselementer


Display	drift	1 x LED, grønn
	CAN-kommunikasjon	1 x LED, rød
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	ikke brukt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L