


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0015G04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Applikasjon

Spesiell egenskap

Skjermet kabel

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

&lt; 50,00 AC / &lt; 60,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning  
totalt

[A]

4,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Beskyttelse

IP 67

## Mekaniske data

Vekt

[g]

578,80

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 46,50

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

# E10420



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0015G04

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PVC, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet



### Tilkobling



|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| BN = | Lederfarger : | brun  |
| BK = |               | svart |
| BU = |               | blå   |
| WH = |               | hvit  |