




Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042ZDSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11510
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	36,00 x 20,00 x 31,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E10094



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH042ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling

