


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Applikasjon**

Radiogodkjenning for Australia

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	700,00
Arbeidsfrekvens	[MHz]	916...927
Antennetilkoblinger		4; (TNC Reverse)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Overføringsstrøm ERP	[mW]	2 000,00
Impedans	[Ω]	50,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger 4

Utganger

Antall digitale utganger	4
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA] 500,00

Deteksjonsområde

RSSI-terskel justerbar via programvare

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling Programvare



RFID-evalueringsenhet UHF

DTEUHFEEABRWEIUS04

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet	
Ethernet		
Protokoll	TCP/IP; IP	
Brukstype	parameterinnstilling	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protokoll	EtherNet/IP	
Brukstype	dataoverføring	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 65	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	3 109,00
Hus	rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	233,50 x 270,00 x 68,00
Materialer	hus: aluminium; Beskyttende deksler: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE; koblinger: messing/plast	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, rød/grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Ethernet		
Koblinger: 1 x M12		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



RFID-evalueringseenhet UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	Koblingsutgang CMN
2	koblingsinngang 3 / koblingsinngang 0
3	koblingsinngang CMN
4	0 V
5	U+
6	Koblingsutgang 3 / Koblingsutgang 1
7	Koblingsutgang 2 / Koblingsutgang 0
8	koblingsinngang 2 / koblingsinngang 1

Elektrisk tilkobling - nåværende forsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.