


Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Applikasjon	CAN-buss

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	100,70
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,50
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk
	min. 10 x kabeldiameter
	bøyeradius for fast installasjon
	min. 5 x kabeldiameter
	rejsehastighet
	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser
	> 1 Mio.



Forbindelseskabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 7,2 mm, beskyttet; snodd; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / snodd + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / snodd

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 7,2 mm, beskyttet; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Tilkobling



Lederfarger :
 BK = svart
 BU = blå
 RD = rød
 WH = hvit
 screen = skjerm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

