


**Applikasjon**

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	40,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	20,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til 20 mm myntbrikke : I-CODE SLI ≤ 12

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link				
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Links fordeler	1.1				
SDCI standard	IEC 61131-9				
Profiler	Smart Sensor: Device Identification				
SIO modus	nei				
Nødvendig hovedporttype	A				
Støttede DeviceIDs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type drift</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>967</td></tr> </tbody> </table>	Type drift	DeviceID	default	967
Type drift	DeviceID				
default	967				

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF FBRWIOUS03

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN]	610,46	
Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data		
Vekt [g]	111,00	
Hus	sylindrisk	
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 70,00	
Gjengetegnelse	M12 x 1,00	
Materialer	hus: rustfritt stål; Beskyttende deksler: PPS	

Displayer/driftelementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør	
Varer som leveres	mutt 2 x M12 x 1

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

