


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040PLSFKSK



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	13,50
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 18,00 x 52,00
Materialer		PA 6,6
Støpt kroppsmateriale		PA 6,6
Materiale mutter		PA 6,6

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11145



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040PLSFKSK

Elektrisk tilkobling

isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,34...0,75 mm²; Kjerne isolasjon: PVC/PE; (Ø ...2,5 mm); Kabelskjede: Ø 4...7,5 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: PA 6,6



Tilkobling

