


E11250



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA050MSS0005H04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri
-------------------	------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	315,80
Dimensjoner	[mm]	14,50 x 14,50 x 42,50
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11250



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA050MSS0005H04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit