


RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIOUS03



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	160,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	120,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI ≤ 45


Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Device Identification
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A
Støttede DeviceIDs	Type drift DeviceID
	default 967



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIOUS03

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vekt	[g]	178,50
Hus		syndrisk
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 50,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		mutt 2 x M30 x 1,5
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		

DTI431



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIOUS03

Tilkobling

