




RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIOUS03



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; India
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse		III
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand til ID-brikken	[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI	≤ 45
------------------------	------	--	------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
Profiler	Smart Sensor: Device Identification	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	967

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF INRWIOUS03

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data

Vekt	[g]	175,80
Hus		sylindrisk
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 70,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres	mutt 2 x M30 x 1,5
-------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

