


Monteringsbrakett

VALVE BRACKET 30-50MM



Applikasjon

Design

for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer VDI / VDE 3845

Mekaniske data

Vekt	[g]	454,50
Hullavstand for festebrakett		80 x 30 / 130 x 30 mm
Akselhøyde for ventilstyring		30 / 40 / 50 mm
Egnet for akseldiametere	[mm]	> 38,00
Materialer		monteringsbrakett: rustfritt stål (1.4404 / 316L); overgangsplugg for aksel: aluminium

Tilbehør

Varer som leveres

socket head screw: 1 x M6 x 45, rustfritt stål:

pipeskruer: 8 x M5 x 8, rustfritt stål:

sekskantmutter: 8 x M5, rustfritt stål:

E12628



Monteringsbrakett

VALVE BRACKET 30-50MM

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------