



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040MSSFKPG



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC/DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

27,22

Dimensjoner

[mm]

18,00 x 18,00 x 46,00

Materialer

PA

Støpt kroppsmateriale

PA

Materiale mutter

ZnAl/Ni

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E18031



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

