


DV1000



LED-stripe RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



Applikasjon		
Applikasjon	maskinbetingelser for signalisering	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	21,60...26,40 DC
Nominell spenning DC	[V]	24,00; (til SELV/PELV)
Strømforbruk	[mA]	100,00
Fargetemperatur	[K]	4 000,00
Lysfluks	[lm]	rød: 101,20; grønn: 188,80; blå: 37,00; hvit: 285,20
Merknad om lysfluks	[lm]	indikasjon på lysfluks refererer til én meter LED-stripe
Typ. levetid	[h]	30 000,00
Innganger		
Input krets av digitale innganger	24 V PNP	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...45,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse	IP 68	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Tester/godkjenninger		
Godkjenning	IEC 62471; IEC 62031	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	34,20
Dimensjoner	[mm]	77,50 x 14,20 x 4,50
Materialer	TPU	
Displayer/driftselementer		
Display	maskinbetingelser for signalisering	LED, flerfarget RGB
	monteringslys	LED, hvit

DV1000



LED-stripe RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68


Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m

Koblinger: M12; koding: A



- | | |
|---|---------|
| 1 | + rød |
| 2 | + grønn |
| 3 | GND |
| 4 | + hvit |
| 5 | + blå |

Diagrammer og grafer

