


DV1300



3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Bracket



Applikasjon

Applikasjon

maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger

4



3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Bracket

Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00	
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link	
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler		1.1	
SDCI standard		IEC 61131-9	
SIO modus		ja	
Nødvendig hovedporttype		A	
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID	
	default	1466	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...75,00	
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00	
Lufttrykk	[kPa]	< 106,00	
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
UL godkjenning	strømforsyning	Class 2	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	471,60	
Type montering		Monteringssokel	
Dimensjoner	[mm]	Ø 70,00 / L = 280,00	
Materialer		hus: ABS; linse: PC	
Displayer/driftselementer			
Display	Status	1 x LED, grønn	
	LED-segment	3 x 4 LED	
Tilbehør			
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060	
		veggkonsoll, E89061	
		Monteringsadapter, E89063	
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064	
		monteringsrør, E89065	
		monteringsrør, E89066	
		monteringsrør, E89067	
Merknader			
Merknader		Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning		1,00 stk.	

3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Bracket

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



Tilkobling

1	n.c.
2	n.c.
3	digitalinngang LED-segment 3
4	digitalinngang LED-segment 2
5	strømforsyning
6	digitalinngang LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

