


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E1



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

OOF

Glassfiberoptikk

[mm]

24,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

51,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

Følehovede lengde

[mm]

5,00

Total lengde

[mm]

600,00

E20507



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E1

Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.