


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3/1,5M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 350,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 36,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 180,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 36,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...150,00

Mekaniske data

Vekt [g] 108,50

Versjon av følehode rett

Følehovede diameter [mm] 3,00

E20526



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-E3/1,5M

Følehovede lengde	[mm]	10,00
Total lengde	[mm]	1 500,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		①
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres	E20102
-------------------	--------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------