


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-E-V-E6R/2m


Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	60,00
------------------	------	-------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	420,00
------------------	------	--------

OO50

Glassfiberoptikk	[mm]	150,00
------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	52,00
Versjon av følehode		vinklet
Følehovede diameter	[mm]	6,00

E20715



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-E-V-E6R/2m

Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	25,00
Fiberarrangement		⊙
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PE
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.