


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 bøyelig

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

15,00

OBF

Glassfiberoptikk

[mm]

25,00

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk

[mm]

220,00

OO50

Glassfiberoptikk

[mm]

60,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

34,50

Versjon av følehode

bøyelig

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

16,00

Fiberarrangement



Kjerne diameter

[mm]

2 x 0,5

Materialer

gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt

Fibermateriale

PMMA

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4301 / 304)

Fiberskjede materiale

PE

Tilbehør

Varer som leveres

sekskantmutter: 2 x M4

Tannlåseskive: 2

riflet mutter: 1 x M11

E20748



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Tilbehør (valgfritt)

Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.