


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 glasslinse

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

400,00

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

900,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

4 000,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

1 600,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

47,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

E20753



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Fiberarrangement		●
Kjerne diameter	[mm]	1
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 4 x M4
		Tannlåseskive: 4
Tilbehør (valgfritt)		Kutter for fiberoptikk:, E20600
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.