


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-V-E1



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

460,00

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

OOF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

160,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

69,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

1,00

E20127



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-V-E1

Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		●
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.