


Kabelkompatibelt støpsel

SDOAT050--SFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 65
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	65,20
------	-----	-------

Materialer		PA
------------	--	----

Støpt kroppsmateriale		PA
-----------------------	--	----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10087



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAT050--SFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5...11 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Ø 28 mm, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA



Tilkobling

