


E11572



Forbindelseskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 50

Mekaniske data

Vekt [g]	113,90
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x Sub D, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



E11572



Forbindelseskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Tilkobling

