


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

OBF

Glassfiberoptikk

[mm]

104,00

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk

[mm]

620,00

OO50

Glassfiberoptikk

[mm]

180,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...60,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

49,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

E21105



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Følehovede lengde	[mm]	35,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	3,00
Fiberarrangement		⦿
Kjerne diameter	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	2x 613 x 0,06
Ytre diameter	[mm]	2,20
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål: Tannlåseskive: 2
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------